


Starck 3 Gulvstående toilet # 214159..00

| < 370 mm > |



| Gulvstående toilet | Dimension | Vægt | Ordrenummer |
|--|--------------|-----------|-------------|
| (uden cisterne og sæde), Nordisk variant, kun i forbindelse med SensoWash, inklusiv tilslutningsdele for SensoWash med skjult tilslutning, Inkl. fastgørelse, EWL Klasse 1 | | | |
| Farver | | | |
| 00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne) | | | |
| Varianter | | | |
| ♦ 4,5 L, Variabel tilslutningssæt, vandret og lodret afløb fra 70 - 200 mm, længde justerbar, tilslutningsbøjning, lodret afløb fra 195 - 260 mm | 370 x 705 mm | 34,300 kg | 214159..00 |
| Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret. | | | |
| Tilbehør | | | |
| Stikmuffe Diameter 110 mm | Ø 110 mm | 0,160 kg | 001411 |
| Afløbsbøjning lodret afløb | Ø 100 mm | 0,700 kg | 899025 |
| Variabel tilslutningssæt til afløb | Ø 110 mm | 1,500 kg | 001422 |
| Matchende produkter | | | |

Starck 3 Gulvstående toilet # 214159..00

|< 370 mm >|

| | | |
|--|--------------|--------|
| Cisterne med dobbelt skyl, krom trykknop, tilslutning valgfri side eller bagpå, 390 x 185 mm | 390 x 185 mm | 092000 |
| Cisterne tilslutning venstre bund eller bagpå, 390 x 185 mm | 390 x 185 mm | 092010 |
| SensoWash Starck e bidetsæde til Starck 2, Starck 3 og Darling New* Overholder beskyttelse mod tilbagestrømning i henhold til EN 1717, med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, Elektromotorisk betjening af låg og sæde, Vand- og sædetemperatur såvel som dyseplacering og styrke på jet-stråle kan justeres individuelt, selvrensende dyse, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, 2 individuelle programmerbare brugerprofiler, nattelys, Quick release: Nem afmontering af sædeenheten, tænd / sluk knap, 220-240V 50/60Hz, 370 x 532 mm | 370 x 532 mm | 610001 |

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.